



HYPER KROME Ag 専用クリアーマイボトルセット

HYPER KROME Ag ペイント後、トップコートクリアーをペイントします。

この HYPER KROME Ag 専用クリアーセットは、HYPER KROME Ag に最も適しています。

◆内容量

- ハイパークローム Ag 専用クリアー：180g
- ハイパークローム Ag クリアー用硬化剤：90g
- ハイパークローム Ag クリアー用シンナー：50g

◆配合

- クリアー主剤：2
- 硬化剤：1
- シンナー：クリアー主剤に対して 10%

◆塗装方法

HYPER KROME Ag ペイント後、1回目ミスト状スーパードライでトップコートクリアーをペイント。
このスーパードライでのペイントを3～4回、3～5分位のインターバルを置いて繰り返しペイントして下さい。

その後、強制乾燥で60～70℃1時間を目安にし、その後3～4時間常温乾燥させて下さい。
常温乾燥のみの場合は約24時間置いて下さい。乾燥後、セミウエットでペイント。
更に5～10分インターバルを置き、ウエットでペイントしフィニッシュして下さい。

◆乾燥時間

20℃で約6時間又は60℃の強制乾燥約35分でそれぞれ指触乾燥します。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp
<http://www.showup.jp/Ag.html>

