



HYPER KROME Ag 専用クリアーマイボトルセット

HYPER KROME Ag ペイント後、トップコートクリアーをペイントします。

この HYPER KROME Ag 専用クリアーセットは、HYPER KROME Ag に最も適しています。

◆内容量

- ハイパークローム Ag 専用クリアー：180g
- ハイパークローム Ag クリアー用硬化剤：60g
- ハイパークローム Ag クリアー用シンナー：50g

◆配合

- クリアー主剤：3
- 硬化剤：1
- シンナー：クリアー主剤に対して 10%~30%

◆塗装方法

HYPER KROME Ag ペイント後、1 回目ミスト状スーパードライでトップコートクリアーをペイント。
このスーパードライでのペイントを 3~4 回、3~5 分位のインターバルを置いて繰り返し
ペイントして下さい。

その後、強制乾燥で 60~70℃ 1 時間を目安にし、その後 3~4 時間常温乾燥させて下さい。

常温乾燥のみの場合は約 24 時間置いて下さい。乾燥後、セミウエットでペイント。

更に 5~10 分インターバルを置き、ウエットでペイントしフィニッシュして下さい。

◆乾燥時間

20℃で約 6 時間又は 60℃の強制乾燥約 35 分でそれぞれ指触乾燥します。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp
<http://www.showup.jp/Ag.html>

